

Mitutoyo**Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara, mjereno područje: 12-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometri br. 429110, kontrolni prsteni.

Tehnički opis

Mjerno područje	12 - 25 mm
Broj prstenova za namještanje	2
Prsten za namještanje Ø	16 / 20 mm
Broj mjernih vijaka	3
IP-klasa zaštite	IP 65

Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/150	429010 3/150
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/150	429010 2/150
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2