

## Mitutoyo

### Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest, mjerno područje: 100-200mm

#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429050 100-200
GTIN	4946368518060
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

##### Dio isporuke:

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429000. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

#### Tehnički opis

Prsten za namještanje Ø	125 / 175 mm
Mjerno područje	100 - 200 mm
Broj mjernih vijaka	4
Granica odstupanja	0,01 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

#### Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 100-200 mm

020550 100-200

## Pribor

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 100-125 mm

429000 100-125

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 180 mm

484030 180

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 140 mm

484030 140

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 125-150 mm

429000 125-150

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 150-175 mm

429000 150-175

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 110 mm

484030 110

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150

429010 4/150

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm

484030 160

Unutarnji mikrometar Holtest mjerno područje 175-200 mm

429000 175-200