

**Mitutoyo****Digitalni unutarnji mikrometar, mjerno područje: 8-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429110 8-10
GTIN	4946368562964
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.**

Function Lock sprječava neželjeno pomicanje nulte točke.

Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.

**Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

**Napomena:**

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

**Tehnički opis**

Dimenzija a	2 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	145 mm
Mjerno područje	8 - 10 mm
Standardna mjerna dubina	45 mm

Granica odstupanja	0,002 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 10 mm	484030 10
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 9 mm	484030 9
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975

Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/100	429010 1/100
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2