

Mitutoyo**Digitalni unutarnji mikrometar, mjerno područje: 50-63mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429110 50-63
GTIN	4946368563022
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.

Function Lock sprječava neželjeno pomicanje nulte točke.

Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Napomena:

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

Tehnički opis

Mjerno područje	50 - 63 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	252 mm
Standardna mjerna dubina	102 mm

Granica odstupanja	0,003 mm
Očitavanje	0,001 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 60 mm	484030 60
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975