

## Mitutoyo

### Garnitura digitalnih unutarnjih mikrometara s 3 točke mjerenja, mjerno područje: 50-100mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429260 50-100
GTIN	4946368636740
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem konusa od tvrdog metala.

##### Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

##### Funkcija:

Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju). Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju. Prikaz dobra/loša za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije. Brzo podešavanje za brzo premošćivanje mjernog puta.

##### Dio isporuke:

Digitalni unutarnji mikrometar br. 429250, kontrolni prsteni.

#### Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih glava	4
Mjerno područje	50 - 100 mm
Prsten za namještanje Ø	62 / 87 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Očitavanje	0,001 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

## Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

## Pribor

Odašiljač, tip: S1	498966 S1
Priključni kabel, tip: D2	497080 D2
Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 70mm	484030 70
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu	498965
Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 55mm	484030 55
Satna baterija/specijalna baterija, tip baterije: 357	081560 357
Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 80mm	484030 80
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB	498975

Priključni kabel, tip: USB2	497080 USB2
Prsten za namještanje DIN 2250 C, Ø nazivne mjere: 95mm	484030 95
Produžetak za unutarnji mikrometar, tip: 4/150	429010 4/150
Priključni kabel, tip: D1	497080 D1