

**Mitutoyo****Garnitura unutarnjih mikrometara Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 12-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i račnom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Dio isporuke:**

Mikrometri za unutarnje mjerenje br. 429005. Kontrolni prstenovi slični br. 484030, produžetak 150 mm br. 429010.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	12 - 20 mm
Broj mjernih vijaka	2
Prsten za namještanje Ø	16 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

## List s podacima

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke