

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar Holtest, mjerno područje: 175-200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za prolazne rupe, mjerne površine od kaljenog čelika.

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	175 - 200 mm
Standardna mjerna dubina	147 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	297 mm
Dimenzija a	19,6 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Ukupna duljina	249 mm
Granica odstupanja	0,01 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm	022500 200
DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 175 mm	484030 175
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 180 mm	484030 180