

Mitutoyo**Unutarnji mikrometar Holtest za mjerenje slijepe rupe, mjerno područje: 12-16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	429005 12-16
GTIN	4946368517186
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

VA čelik, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom i računom.

Za slijepe rupe. **Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

Dodatni pribor:

Produžetci br. 429010, Kontrolni prstenovi br. 484030.

Tehnički opis

Mjerno područje	12 - 16 mm
Standardna mjerna dubina	80 mm
Mjerni bubanj Ø	23 mm
Ukupna duljina	127 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	Tvornička norma
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm

Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 13 mm	484030 13
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 2/150	429010 2/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 15 mm	484030 15
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 14 mm	484030 14
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 12 mm	484030 12
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16