

Mitutoyo**Digitalni unutarnji mikrometar, mjesto područje: 75-88mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 429110 75-88 |
| GTIN | 4946368563046 |
| Razred artikla | 44A |

Opis**Izvedba:**

Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.

Function Lock sprječava neželjeno pomicanje nulte točke.

Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Napomena:

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|------------|
| Dimenzija a | 0,3 mm |
| Mjesto područje | 75 - 88 mm |
| Dubina mjerenja s produžetkom | 252 mm |
| Standardna mjerna dubina | 102 mm |

| | |
|--|--------------------------------|
| Granica odstupanja | 0,003 mm |
| Očitavanje | 0,001 mm |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 |
| IP-klasa zaštite | IP 65 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Standard | DIN 863 |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic |
| Prihvat | Sučelje za Digimatic |
| Mjerna tehnika | digitalno |
| Pakiranje | stabilna kutija |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm | 022500 100 |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip | 498975 |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150 | 429010 4/150 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 75 mm | 484030 75 |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip | 498965 |
| Priključni kabl Data tipkom tip D2 | 497445 D2 |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357 | 081560 357 |
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 85 mm | 484030 85 |
| Priključni kabl Data tipkom tip D1 | 497445 D1 |

| | |
|--|-------------|
| Priključni kabl Data tipkom tip USB2 | 497445 USB2 |
| Odašiljač tip S16E | 498966 S16E |
| Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 80 mm | 484030 80 |