

**Laserski daljinomjer, doseg: 60m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465540 60
GTIN	4045197838728
Razred artikla	42I

**Opis****Izvedba:**

Cjenovno pristupačan laserski daljinomjer za brzo i jednostavno izvršavanje standardnih zadataka mjerenja. Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište. Soft-Touch tipkovnica sa samoobjašnjivim simbolima. LCD zaslon s mogućnošću uključivanja pozadinskog osvjetljenja. Grafički simboli na zaslonu pomažu korisniku kod mjerenja. Laserski razred 2.

**Funkcija:**

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Točnost:**

Odstupanje  $\pm 1,5$  mm na 10 m mjerne udaljenosti kod optimalnih uvjeta.

**Dio isporuke:**

Uključuje 2x baterije br. 081551 LR3, torbicu za pojas i trakicu za nošenje oko ruke.

**Tehnički opis**

Točnost mjerenja	$\pm 1,5$ mm
neizravno mjerenje (Pitagora)	da

Visina	28 mm
dinamično mjerenje	da
zbrajanje/oduzimanje	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Težina	100 g
akustička potvrda mjerenja	da
Doseg	60 m
Vijek trajanja baterije (mjerenja)	4000
IP-klasa zaštite	IP 54
Memorija za izmjerene vrijednosti	20
Duljina	110 mm
Automatsko isključivanje	3 min
Opskrba energijom	2× 081551 LR3
Izračun površine i volumena	da
širina	46 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

## Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------