

**Laserski daljinomjer, doseg: 110m****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	465540 110
GTIN	4045197838735
Razred artikla	42I

Opis**Izvedba:**

Cjenovno pristupačan laserski daljinomjer za brzo i jednostavno izvršavanje standardnih zadataka mjerenja. Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište. Soft-Touch tipkovnica sa samoobjašnjivim simbolima. LCD zaslon s mogućnošću uključivanja pozadinskog osvjetljenja. Grafički simboli na zaslonu pomažu korisniku kod mjerenja. Laserski razred 2.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Točnost:

Odstupanje $\pm 1,5$ mm na 10 m mjerne udaljenosti kod optimalnih uvjeta.

Dio isporuke:

Uključuje 2x baterije br. 081551 LR3, torbicu za pojas i trakicu za nošenje oko ruke.

Tehnički opis

zbrajanje/oduzimanje	da
Točnost mjerenja	$\pm 1,5$ mm

akustička potvrda mjerenja	da
IP-klasa zaštite	IP 54
dinamično mjerenje	da
Minimalno/maksimalno mjerenje	da
Težina	100 g
Automatsko isključivanje	3 min
Vijek trajanja baterije (mjerenja)	4000
neizravno mjerenje (Pitagora)	da
Memorija za izmjerene vrijednosti	20
Izračun površine i volumena	da
Doseg	110 m
Visina	28 mm
Duljina	110 mm
širina	46 mm
Opskrba energijom	2× 081551 LR3
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081551 LR3
Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Mjerač razmaka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
---	------------