

Mitutoyo

Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja, mjerne područje: 50-63mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429250 50-63
GTIN	4946368636597
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslون se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem **konusa od tvrdog metala**. Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom od titana.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

- **Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).**
- **Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.**
- **Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.**
- **Brzo podešavanje za brzo mjerenje.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Zamjenski dio:

Rezervna mjerna glava br. 429252.

Tehnički opis

Dimenzija a	0,3 mm
Očitavanje	0,001 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	225 mm
Mjerno područje	50 - 63 mm
Standardna mjerna dubina	75 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
---	--------

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Priključni kabel tip D1	497080 D1
Odašiljač tip S1	498966 S1
Zamjenska mjerna glava mjerno područje 50-63 mm	429252 50-63