

HOLEX**Beskontaktni ispitivač napona****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 473011 |
| GTIN | 4045197838742 |
| Razred artikla | 42I |

Opis**Izvedba:**

Kompaktno dvokomponentno plastično kućište s integriranom LED džepnom lampicom. Vrh s optičkim prikazom napona, promjena boje (zeleno u crveno), dodatni akustički signal. Jednostavan transport, stane u svaku torbu. Dodatna rasvjeta mjernog mjesta i način rada 12 V za manje napone.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Beskontaktno prepoznavanje vodiča pod naponom, npr. na kabelima, utičnicama, priključnim kutijama itd.

Standard:

IEC/EN 61010-1.

Dio isporuke:

Uključuje 2 baterije 081551 vel. LR3.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------|
| Kategorija prenapona | CAT IV / 1000 V |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Područje prikaza AC | 12 - 1000 V |
| Broj sadržanih baterija | 2 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR3 |
| Opskrba energijom | na bateriju |

Vrsta proizvoda

Ispitivač napona

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3

081561 LR3