

**Garant****Granitna ploča Točnost 0, duljina×širina: 630X630mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	430190 630X630
GTIN	4045197435767
Razred artikla	41C

**Opis****Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepano dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

**Točnost:**

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

**DIN 876/0 – fino lepano dijamantom** za kontrolu.

**Dio isporuke:**

**Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.** Uključeni umetci za čelične kuglice.

**Napomena:**

**Na upit:** Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

**Tehnički opis**

Debljina	70 mm
----------	-------

Ravnina	0,007 mm
Težina	83 kg
Broj umetaka s čeličnom kuglom	3
Standard	DIN 876
Preciznost	0 mm
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ploča za mjerenje

## Pribor

Sredstvo za čišćenje za granita sadržaj 0,5 l	431841 0,5
Postolje u vidu ormara za veličina ploče duljina×širina 630X630 mm	431050 630X630
Postolje za veličina ploče duljina×širina 630X630 mm	431000 630X630
Sredstvo za čišćenje granita sadržaj 0,5 l	431840 0,5