

**Multimetar, tip uređaja: 960****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 473320 960 |
| GTIN | 4045197838759 |
| Razred artikla | 42I |

Opis**Izvedba:**

Ergonomski oblikovano dvokomponentno kućište s gumenom oblogom. Veliki digitalni zaslon omogućuje lagano iščitavanje s pozadinskim osvjetljenjem koje se može upaliti ili ugasiti. Automatsko prepoznavanja mjernog područja. Svi uređaji su sa stražnjim držačem ispitnih vodova za uporabu jednom rukom, sa stalkom.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Digitalni multimetri s opsežnim funkcijama.

Standard:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Dio isporuke:

Uključuje baterije (vel. 960 2 komada, vel. 9917 1komad), mjerni vodovi br. 473328 vel. 2.

Tehnički opis

| | |
|-------------|------------------|
| Frekvencija | 0,01 Hz – 10 kHz |
|-------------|------------------|

| | |
|--|------------------------------|
| Istosmjerni napon DC | 0,1 mV – 600 V |
| Prikaz s pozadinskim osvjetljenjem | da |
| Tipka za zadržavanje vrijednosti | da |
| Izmjenični napon AC | 1 mV – 600 V |
| Kategorija prenapona | CAT III 600 V; CAT II 1000 V |
| Otpor | 0,1 Ω – 40 M Ω |
| Mjerni postupak | TRUE RMS (AC) |
| Osnovna preciznost | 1 % |
| Zvučni test provodljivosti | da |
| automatsko isključivanje | da |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Kalibriranje | I3 |
| Ispitivanje dioda | da |
| Kapacitet | 0,01 nF – 4000 μ F |
| Opseg prikaza | 4000 |
| Rasvjeta mjernog mjesta | da |
| Izmjenična struja AC | 0,1 μ A – 10 A |
| Istosmjerni napon DC | 0,1 μ A – 10 A |
| Broj sadržanih baterija | 2 |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| Opskrba energijom | 2X br. 081556 vel. LR3 |
| Vrsta proizvoda | Multimetar |

Usluge

| | |
|--|----------|
| Kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3 | 027000 3 |
| DAkkS kalibriranje Digitalni multimetar broj mjesta iza zareza 3 | 027010 3 |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Mjerni vodovi Ø mjernih vrhova 2 mm | 473328 2 |
| Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3 | 081561 LR3 |