

Mitutoyo

Digitalni unutarnji mikrometar s tri točke mjerenja, mjesto područje: 62-75mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	429250 62-75
GTIN	4946368636603
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Brzi unutarnji mikrometar s 3 točke mjerenja Borematic za mjerenje osnovne rupe. Jasno i besprijekorno očitavanje preko velikog LCD-zaslona s visinom brojki od 11 mm. Zaslone se može okrenuti za 330°. Mjerni senzori samostalno centriraju mikrometar u provrt i omogućuju jednostavno rukovanje. Podešavanje mjernog senzora vrši se putem **konusa od tvrdog metala**. Mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom od titana.

Prednost:

Brzo mjerenje s visokom točnošću ponavljanja postiže se brzim podešavanjem i samocentriranjem.

Funkcija:

- **Tipka za održavanje vrijednosti zadržava rezultat mjerenja (npr. u slučaju nepovoljnog položaja pri mjerenju).**
- **Nulta točka/apsolutna mjera omogućuje neutraliziranje u svakom položaju.**
- **Prikaz dobro/loše za jednostavnu provjeru vrijednosti tolerancije.**
- **Brzo podešavanje za brzo mjerenje.**

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 497080, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

Zamjenski dio:

Rezervna mjerna glava br. 429252.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	75 mm
Mjerno područje	62 - 75 mm
Očitavanje	0,001 mm
Dimenzija a	0,3 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	225 mm
Granica odstupanja	0,006 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Uređaji za mjerenje provrta u 3 točke

Usluge

DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 100 mm	022500 100

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
---	--------

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabel tip USB2	497080 USB2
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	429010 4/150
Zamjenska mjerna glava mjerno područje 62-75 mm	429252 62-75
Odašiljač tip S1	498966 S1
Priključni kabel tip D2	497080 D2
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabel tip D1	497080 D1