

PLANOLITH**Granitna ploča Točnost 1, duljina×širina: 400X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	430200 400X400
GTIN	2050001040084
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepano dijamentom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

Točnost:

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

DIN 876/1 – fino lepano dijamentom za radionicu i proizvodni pogon.

Dio isporuke:

Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža. Uključeno postolje od gume.

Napomena:

Na upit: Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

Tehnički opis

Težina	25 kg
--------	-------

Ravnina	0,014 mm
Debljina	50 mm
Broj gumiranih nožica	4
Standard	DIN 876
Preciznost	1 mm
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ploča za mjerenje

Pribor

Sredstvo za čišćenje granita sadržaj 0,5 l	431840 0,5
--	------------