

**Mitutoyo****Digitalni unutarnji mikrometar, mjesto područje: 125-150mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 429110 125-150 |
| GTIN           | 2050001062239  |
| Razred artikla | 44A            |

**Opis****Izvedba:**

**Izravno očitavanje s jasno čitljivog digitalnog zaslona. Pouzdano mjerenje – bez nonija.**

Function Lock sprječava neželjeno pomicanje nulte točke.

Mala potrošnja energije. S kontrolom punjenja i indikatorom smetnji.

**Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Mjerne površine i potrošni dijelovi od tvrdog metala, od vel. 12–16 su mjerne površine od kaljenog čelika s prevlakom titana za dugi vijek trajanja.**

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija art. 081560 vel. 357.

**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel br. 497445, produžetci br. 429010, kontrolni prsteni br. 484030.

**Napomena:**

Isporuka na upit do mjernog područja 300 mm.

**Tehnički opis**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Mjesto područje               | 125 - 150 mm |
| Dimenzija a                   | 12,4 mm      |
| Dubina mjerenja s produžetkom | 301 mm       |
| Standardna mjerna dubina      | 151 mm       |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Granica odstupanja                         | 0,005 mm                       |
| Očitavanje                                 | 0,001 mm                       |
| Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357                     |
| Broj sadržanih baterija                    | 1                              |
| IP-klasa zaštite                           | IP 65                          |
| Opskrba energijom                          | na bateriju                    |
| Standard                                   | DIN 863                        |
| Prihvat                                    | Sučelje za Digimatic           |
| Prihvat                                    | Sučelje za Digimatic           |
| Mjerna tehnika                             | digitalno                      |
| Pakiranje                                  | stabilna kutija                |
| Kalibriranje                               | B6                             |
| Vrsta proizvoda                            | Unutarnji mikrometar s 3 točke |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm | 022510 200 |
| KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 200 mm       | 022500 200 |

## Pribor

|  |              |
|--|--------------|
| Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 140 mm | 484030 140   |
| Odašiljač tip S16E                                     | 498966 S16E  |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip           | 498975       |
| Priključni kabl Data tipkom tip D2                     | 497445 D2    |
| Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357    | 081560 357   |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip                | 498965       |
| Priključni kabl Data tipkom tip D1                     | 497445 D1    |
| Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150           | 429010 4/150 |

|   |             |
|---|-------------|
| Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 125 mm | 484030 125  |
| Priključni kabl Data tipkom tip USB2                    | 497445 USB2 |