



Modularna stega, širina čeljusti A: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362100 125
GTIN	2050001077479
Razred artikla	35G

Opis

Izvedba:

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Tehnički opis

Težina	17 kg
Visina osnovnog tijela G	40 mm
Područje stezanja b	150 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 125
Utor za klin poprečni n	16 mm
Širina čeljusti A	125 mm

Visina čeljusti C	40 mm
Utor za klin uzdužni I	16 mm
Ukupna duljina	345 mm
maksimalna sila stezanja kod 60 Nm	25 kN
Seriya	Gerardi 125
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362125 125
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
Modularni element fiksni (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362150 125
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362147 125
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362146 125
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm	362160 18/16
Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362148 125
Garnitura steznih elemenata (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362144 125
Pomična čeljust (komad) za širinu čeljusti 125 mm	362143 125
Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 125 mm	362120 125

Modularni element pomičan (komad) za širinu čeljusti 125 mm

362145 125