

Garant**Pomično mjerilo, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410100 200
GTIN	4045197598585
Razred artikla	40Z

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Ergonomski optimiziran klizač.

Mjerne površine fino lepane. Bolje očitavanje zahvaljujući skali izrazitog kontrasta.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,05 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Pakiranje	Etui
Duljina kraka	50 mm
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3

Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200