

**HOLEX****Visokotlačna stega, širina čeljusti: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362010 125
GTIN	4045197233837
Razred artikla	32F

**Opis****Izvedba:**

- Osnovno tijelo i pokretni gornji kliznik od sfernog lijeva GGG 60, otvrdnjene i brušene vodne tračnice.
- Mehaničko-hidrauličko povećanje sile s egzaktnom mogućnošću točnog odabira sile stezanja.
- Potpuno začahurena visokotlačna vretena koja ne zahtijevaju održavanje.
- Serijski s otvrdnjenim i brušenim glatkim steznim čeljustima.
- Donji dio s uzdužnim i poprečnim utorima omogućuje egzaktno i brzo poravnavanje stege u uzdužnom i poprečnom smjeru.

**Upotreba:**

- Za apsolutno sigurno pritezanje bez vibracija uz maksimalnu silu obrade.
- Tijesne tolerancije izrade omogućuju dodatnu nadogradnju više škripova jedan pored drugog.

**Dio isporuke:**

Uključene 4 stezne vilice za radni stol, 1 par kaljenih steznih čeljusti, ručka.

**Dodatni pribor:**

- Garnitura za poravnavanje i učvršćivanje, vidi art. 360530; pribor vidi art. 362015 – 362025.
- Za ostale čeljusti vidi art. 362400 – 362620.

**Napomena:**

Za montažu čeljusti iz pribora potrebno je skinuti standardne čeljusti.

Za primjenu čeljustima br. 362400 - 362620 demontirajte standardnu prednju čeljust, nakon čega se mogu montirati prednje čeljusti br. 362400 - 362620 na srednju M10-rupu.

**Tehnički opis**

Područje stezanja b I	0 - 105 mm
L <sub>2</sub>	80 mm
Širina čeljusti	125 mm
Sila stezanja	40 kN
Područje stezanja b prošireno	255 mm
Visina osnovnog tijela c	107 mm
Veličina navoja d <sub>1</sub>	M12
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-HOLEX
Područje stezanja b II	100 - 205 mm
L <sub>3</sub>	60 mm
Visina kontaktne površine G +0,02	65 mm
L <sub>4</sub>	489 - 694 mm
Težina	25 kg
Duljina osnovnog tijela a	425 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu čeljusti 125 mm	362400 125
Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 125 mm	362520 125
Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 125 mm	362460 125
Par stupnjevanih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362560 125
Okretno postolje za širinu čeljusti 125 mm	362015 125
Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362600 125
Garnitura steznih vilica 2-dijelna za širinu čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362620 125

Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362500 125
Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362420 125
Ručka za širinu čeljusti 125/160 mm	360810 125/160
Par steznih čeljusti s upuštenom dosjednom površinom za širinu čeljusti 125 mm	362030 125
Namjestivi graničnik za širinu čeljusti 125 mm	362020 125