



## Modularna stega, širina čeljusti A: 150/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362100 150/3
GTIN	2050001077493
Razred artikla	35G

### Opis

#### Izvedba:

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

#### Dio isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

#### Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

### Tehnički opis

Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 150
Utor za klin poprečni n	16 mm
Visina osnovnog tijela G	50 mm
Područje stezanja b	300 mm
Visina čeljusti C	50 mm
Širina čeljusti A	150 mm

Težina	40 kg
Ukupna duljina	520 mm
Utor za klin uzdužni I	16 mm
maksimalna sila stezanja kod 80 Nm	30 kN
Seriya	Gerardi 150
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
Kutna nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362130 150
Prizmatična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362125 150
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362146 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362147 150
Središnja čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362142 150
Garnitura steznih elemenata (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362144 150
Prizmatična nasadna čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362135 150
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
Modularni element pomičan (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362145 150
Modularni element fiksni (komad) za širinu čeljusti 150 mm	362150 150
Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 150 mm	362120 150
	362148 150

Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 150 mm

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm

362160 14/16

Pomična čeljust (komad) za širinu čeljusti 150 mm

362143 150

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm

362160 18/16