

HOLEX**Visokotlačna stega, širina čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362010 160
GTIN	4045197233844
Razred artikla	32F

Opis**Izvedba:**

- Osnovno tijelo i pokretni gornji kliznik od sfernog lijeva GGG 60, otvrdnjene i brušene vodne tračnice.
- Mehaničko-hidrauličko povećanje sile s egzaktnom mogućnošću točnog odabira sile stezanja.
- Potpuno začahurena visokotlačna vretena koja ne zahtijevaju održavanje.
- Serijski s otvrdnjenim i brušenim glatkim steznim čeljustima.
- Donji dio s uzdužnim i poprečnim utorima omogućuje egzaktno i brzo poravnavanje stege u uzdužnom i poprečnom smjeru.

Upotreba:

- Za apsolutno sigurno pritezanje bez vibracija uz maksimalnu silu obrade.
- Tijesne tolerancije izrade omogućuju dodatnu nadogradnju više škripova jedan pored drugog.

Dio isporuke:

Uključene 4 stezne vilice za radni stol, 1 par kaljenih steznih čeljusti, ručka.

Dodatni pribor:

- Garnitura za poravnavanje i učvršćivanje, vidi art. 360530; pribor vidi art. 362015 – 362025.
- Za ostale čeljusti vidi art. 362400 – 362620.

Napomena:

Za montažu čeljusti iz pribora potrebno je skinuti standardne čeljusti.

Za primjenu čeljustima br. 362400 - 362620 demontirajte standardnu prednju čeljust, nakon čega se mogu montirati prednje čeljusti br. 362400 - 362620 na srednju M10-rupu.

Tehnički opis

Visina kontaktne površine G +0,02	80 mm
Sila stezanja	50 kN
L ₃	95 mm
Težina	50 kg
Područje stezanja b prošireno	365 mm
L ₂	90 mm
Visina osnovnog tijela c	130 mm
L ₄	575 - 880 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-HOLEX
Veličina navoja d ₁	M16
Širina čeljusti	160 mm
Područje stezanja b I	0 - 155 mm
Područje stezanja b II	150 - 305 mm
Duljina osnovnog tijela a	570 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Ručka za širinu čeljusti 125/160 mm	360810 125/160
Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm	362420 160
Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 160 mm	362460 160
Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm	362500 160
Garnitura steznih vilica 2-dijelna za širinu čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 160 mm	362520 160
Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 160 mm	362620 160
Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 160 mm	362600 160
	362400 160

Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu
čeljusti 160 mm

Okretno postolje za širinu čeljusti 160 mm

362015 160