

Mahr**Pomično mjerilo Nonius 1/50, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410251 200
GTIN	4059192001599
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Mjerne površine fino lepane.

Bez podjele na cole.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Kalibriranje	A1
Duljina kraka	50 mm
Pakiranje	Etui
Očitavanje	0,02 mm
Mjerno područje	0 - 200 mm
Podjela	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	plosnato
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm

Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200