

Waldmann **LED pravokutna svjetiljka s povećalom bez postolja, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	491521 2
GTIN	4013330089412
Razred artikla	49A

**Opis****Izvedba:**

LED svjetiljka s povećalom za ravnomjerno osvijetljeno radno polje bez zasljepljivanja. Krak sa zglobom slobodno pomičan. Zahvaljujući opruzi svjetiljka se može zadržati u svakom položaju.

- **Oplemenjena, brušena staklena leća otporna na ogrebotine. S mogućnošću rotacije.**
- **Pravokutna svjetiljka s povećalom za ravnomjernu rasvjetu velikih površina s 54 LED lampice. Prihvat snage samo 12 W, jačina svjetla 6000 Lx, višestupanjska. LED-lampice s vijekom trajanja do 50000 sati.**
- **Segmentno uključivanje za prepoznavanje najmanjih struktura i grešaka. Ovisno o primjeni može se birati između svjetlosti sa sjenom ili svjetlosti u potpunosti bez sjene.**
- **Veliko vidno polje za pogled bez izobličenja.**

**Dio isporuke:**

Uključuje poklopac i plastično kućište za vijčano pričvršćenje.

**Dodatni pribor:**

Postolje stola br. 491660, stolna stezaljka br. 491670.

**Napomena:**

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

**Tehnički opis**

Dimenzije glave širina	194 mm
------------------------	--------

Širina leće	105 mm
Dimenzije glave visina	75 mm
Istovar	900 mm
Težina	2 kg
Duljina leće	162 mm
Dimenzije glave duljina	298 mm
Povećavanje (x-puta)	1,75
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Rasvjetno tijelo	LED modul
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo	ne
Vrsta proizvoda	Svjetiljka povećala

## Pribor

Postolje stola za svjetiljke s povećalom br. 491521	491660
---	--------