

HOLEX**Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 113mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362075 113
GTIN	2050001760845
Razred artikla	32E

Opis**Izvedba:**

- Osnovno tijelo i pokretni gornji kliznik od sfernog lijeva GGG 60, otvrdnjene i brušene vodne tračnice.
- Mehaničko-hidrauličko povećanje sile s egzaktnom mogućnošću točnog odabira sile stezanja.
- Potpuno začahurena visokotlačna vretena koja ne zahtijevaju održavanje.
- Serijski s otvrdnjenim i brušenim glatkim steznim čeljjustima.
- Donji dio s uzdužnim i poprečnim utorima omogućuje egzaktno i brzo poravnavanje stega u uzdužnom i poprečnom smjeru.

Tekst oblačića:

Izmjenjive čeljusti.

Brzo podešavanje područja stezanjem.

Prethodno namještanje steznog pritiska.

Upotreba:

Za sigurno stezanje bez vibracija uz visoku silu rezanja i posmak. Brže stezanje pomoću ručke.

Dio isporuke:

Uključuje 1 par narovašenih steznih čeljusti (stražnja strana glatka), pritezanje ručicom.

Dodatni pribor:

Zamjenske čeljusti br. 362076; 362077; 362079, okretno postolje br. 362073.

Tehnički opis

Područje stezanja b II	109 - 170 mm
L ₄	413 - 583 mm

Sila stezanja	30 kN
H	55 mm
Širina čeljusti	113 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-zatezač
Područje stezanja b II	52 - 113 mm
Visina kontaktne površine G $\pm 0,02$	65,5 mm
Visina čeljusti C	31,6 mm
Područje stezanja b I	0 - 56 mm
Visina osnovnog tijela c	97 mm
Težina	24 kg
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Okretna ploča za stegu za širinu čeljusti 113 mm	362073 113
Stezna čeljust uzdužno narovašena, druga strana glatka za širinu čeljusti 113 mm	362076 113
Stezna čeljust fino narovašena, druga strana uzdužno narovašena za širinu čeljusti 113 mm	362077 113
Stezna čeljust prizmatična, druga strana uzdužno narovašena za širinu čeljusti 113 mm	362079 113
Okretna ploča za stegu za širinu čeljusti 135 mm	362073 135