

**Mahr****Pomično mjerilo Nonius 1/50, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410251 300
GTIN	4059192001605
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

S zaustavnim vijkom s gornje strane.

Mjerne površine fino lepane.

**Bez** podjele na cole.

**Dodatni pribor:**

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

**Tehnički opis**

Pakiranje	Etui
Duljina kraka	64 mm
Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 300 mm
Očitavanje	0,02 mm
Podjela	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	plosnato
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm

Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300

## Pribor

Plastična kutija tip MS300	412470 MS300
----------------------------	--------------