

HOLEX**Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 135mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362075 135
GTIN	2050001760852
Razred artikla	32E

Opis**Izvedba:**

- Osnovno tijelo i pokretni gornji kliznik od sfernog lijeva GGG 60, otvrdnjene i brušene vodne tračnice.
- Mehaničko-hidrauličko povećanje sile s egzaktnom mogućnošću točnog odabira sile stezanja.
- Potpuno začahurena visokotlačna vretena koja ne zahtijevaju održavanje.
- Serijski s otvrdnjanim i brušenim glatkim steznim čeljustima.
- Donji dio s uzdužnim i poprečnim utorima omogućuje egzaktno i brzo poravnavanje stega u uzdužnom i poprečnom smjeru.

Tekst oblačića:

Izmjenjive čeljusti.

Brzo podešavanje područja stezanjem.

Prethodno namještanje steznog pritiska.

Upotreba:

Za sigurno stezanje bez vibracija uz visoku silu rezanja i posmak. Brže stezanje pomoću ručke.

Dio isporuke:

Uključuje 1 par narovašenih steznih čeljusti (stražnja strana glatka), pritezanje ručicom.

Dodatni pribor:

Zamjenske čeljusti br. 362076; 362077; 362079, okretno postolje br. 362073.

Tehnički opis

Sila stezanja	40 kN
Visina kontaktne površine G $\pm 0,02$	72,5 mm

Područje stezanja b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Visina čeljusti C	39,6 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-zatezač
Težina	39 kg
Područje stezanja b II	144 - 220 mm
Visina osnovnog tijela c	112 mm
Područje stezanja b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Širina čeljusti	135 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Okretna ploča za stegu za širinu čeljusti 135 mm	362073 135
Stezna čeljust uzdužno narovašena, druga strana glatka za širinu čeljusti 135 mm	362076 135
Stezna čeljust fino narovašena, druga strana uzdužno narovašena za širinu čeljusti 135 mm	362077 135
Stezna čeljust prizmatična, druga strana uzdužno narovašena za širinu čeljusti 135 mm	362079 135
Okretna ploča za stegu za širinu čeljusti 113 mm	362073 113