




Modularna stega, širina čeljusti A: 200/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362100 200/4
GTIN	2050001719539
Razred artikla	35G

Opis

Izvedba:

- Jednostavno mehaničko pokretanje (do 3,5 t).
- Lagano namještanje steznog raspona.
- Strojna stega s čeljustima za stezanje prema dolje.
- Kaljeno HRC 60.
- Paralelnost 0,02 mm.

Dio isporuke:

Uključuje čeljusti za stezanje prema dolje, 1 graničnik za obratke, 2 komada T matica br. 362160 vel. 16/16, 1 stezni ključ, 1 ključ s T drškom.

Napomena:

Ostale T matice vidi pod art. 362160.

Tehnički opis

Širina čeljusti A	200 mm
Područje stezanja b	400 mm
Težina	74 kg
Utor za klin uzdužni l	16 mm
Visina čeljusti C	65 mm
Utor za klin poprečni n	16 mm

Kod boje za odgovarajući pribor	Gerardi 200
Ukupna duljina	695 mm
Visina osnovnog tijela G	70 mm
maksimalna sila stezanja kod 120 Nm	40 kN
Seriya	Gerardi 200
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 12/16 mm	362160 12/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 16/16 mm	362160 16/16
Namjestiva čeljust (par) za širinu čeljusti 200 mm	362120 200
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 18/16 mm	362160 18/16
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 14/16 mm	362160 14/16
Prednja čeljust s uzdužnim žljebovima (komad) za širinu čeljusti 200 mm	362146 200
Glatka prednja čeljust, tvrda (komad) za širinu čeljusti 200 mm	362147 200
T matica (par) nazivna mjera T-utora / dosjedni utor 20/16 mm	362160 20/16
Glatka prednja čeljust, mekana (komad) za širinu čeljusti 200 mm	362148 200