



Drveni sklopivi metar „Schwedenmeter“, duljina: 2m



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	466018 2
GTIN	7317841000018
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Originalni drveni metar Schwedenmeter. Ovisno o mm podjeli gore i dolje. Dobro očitanje zahvaljujući crno-crvenoj dupleks podjeli. **Visoko elastični elementi od švedske breze**, lakirani u prirodnoj boji. Stabilni, uljani zglobovi s nevidljivim zglobnim zakovicama.

Tehnički opis

Duljina	2 m
Debljina	2,3 mm
Broj karika	10
širina	17 mm
Standard	EG III
Vrsta proizvoda	Člankasto mjerilo