

**HOLEX****Pomično mjerilo s plosnatom skalom s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410640 150
GTIN	4045197304001
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja. Precizna skala s puno kontrasta, mjerne površine lepene. Ravni nonij za **očitanje bez greške**.

Sa zaustavnim vijkom s gornje strane i cilindričnim dubinomjerom.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 150 mm
Duljina kraka	40 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A1
Očitavanje	0,05 mm
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Dubinomer	Ø 1,6
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm

Kromirana skala	da
Dubinomjer Ø	1,6 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Tablica s navojima	Tablica pomičnih mjerila
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Tablica za pomična mjerila	412180
Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
Vijak za držač dubinomjera	412236