

HOLEX**Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 160mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	362075 160
GTIN	2050001760869
Razred artikla	32E

Opis**Izvedba:**

- Osnovno tijelo i pokretni gornji kliznik od sfernog lijeva GGG 60, otvrdnjene i brušene vodne tračnice.
- Mehaničko-hidrauličko povećanje sile s egzaktnom mogućnošću točnog odabira sile stezanja.
- Potpuno začahurena visokotlačna vretena koja ne zahtijevaju održavanje.
- Serijski s otvrdnjenim i brušenim glatkim steznim čeljustoma.
- Donji dio s uzdužnim i poprečnim utorima omogućuje egzaktno i brzo poravnavanje stege u uzdužnom i poprečnom smjeru.

Tekst oblačića:

Izmjenjive čeljusti.

Brzo podešavanje područja stezanjem.

Prethodno namještanje steznog pritiska.

Upotreba:

Za sigurno stezanje bez vibracija uz visoku silu rezanja i posmak. Brže stezanje pomoću ručke.

Dio isporuke:

Uključuje 1 par narovašenih steznih čeljusti (stražnja strana glatka), pritezanje ručicom.

Dodatni pribor:

Zamjenske čeljusti br. 362076; 362077; 362079, okretno postolje br. 362073.

Tehnički opis

Visina kontaktne površine G $\pm 0,02$	83,5 mm
Težina	60 kg

Područje stezanja b I	0 - 104 mm
Područje stezanja b II	102 - 207 mm
H	80 mm
Sila stezanja	50 kN
Visina osnovnog tijela c	133 mm
L ₄	507 - 817 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-zatezač
Širina čeljusti	160 mm
Visina čeljusti C	49,6 mm
Područje stezanja b II	205 - 310 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Stezna čeljust prizmatična, druga strana uzdužno narovašena za širinu čeljusti 160 mm	362079 160
Stezna čeljust uzdužno narovašena, druga strana glatka za širinu čeljusti 160 mm	362076 160
Stezna čeljust fino narovašena, druga strana uzdužno narovašena za širinu čeljusti 160 mm	362077 160
Okretna ploča za stegu za širinu čeljusti 160 mm	362073 160