

Mahr**Pomično mjerilo s opružnom zaustavnom skalom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410255 150
GTIN	4059192001575
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja. Precizna skala izrazitog kontrasta. Mjerne površine fino lepane.

Dodatni pribor:

Tablica navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 150 mm
Kalibriranje	A1
Duljina kraka	40 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Očitavanje	0,05 mm
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm

Blokada	Momentno stezanje
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Tablica za pomična mjerila	412180
Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500