

HOLEX**Pomično mjerilo s plosnatom skalom s opružnom zaustavnom skalom,
mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410650 150
GTIN	4045197304018
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja. Precizna skala s puno kontrasta, mjerne površine lepene. Ravni nonij za **očitanje bez greške**.

Sa zaustavnom polugom i čvrstim plosnatim dubinomjerom.

Tehnički opis

Duljina kraka	40 mm
Pakiranje	stabilna kutija
Mjerno područje	0 - 150 mm
Očitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm

Kromirana skala	da
Blokada	Momentno stezanje
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Tablica s navojima	Tablica pomičnih mjerila
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
Tablica za pomična mjerila	412180
Vijak za držač dubinomjera	412236