

**HOLEX****Pomično mjerilo Nonius 1/50 s okruglim dubinomjerom, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410205 150
GTIN	4045197202949
Razred artikla	41Z

**Opis****Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.  
Sa zaustavnim vijkom s gornje strane.

**Dio isporuke:**

Uključujući tablicu navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	A1
Pakiranje	Etui
Očitavanje	0,02 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Duljina kraka	40 mm
Podjela	1/50 mm
Podjela	1/1000 col
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	Ø 1,6
Postojeći dubinomjer	da

Odstupanje mjerenja E MPE	±0,04 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Tablica s navojima	Tablica pomičnih mjerila
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
--	--------