

HOLEX**Pomično mjerilo za ljevake, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	410405 150
GTIN	4045197217677
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.

Sa zaustavnim vijkom s gornje strane.

Precizna skala izrazitog kontrasta.

Mjerne površine lepene.

Za ljevake.**Dio isporuke:**

Uključujući tablicu navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Tehnički opis

Duljina kraka	40 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Pakiranje	Etui
Očitavanje	0,05 mm
Kalibriranje	A1
Podjela	1/20 mm
Podjela	1/128 col
Očitavanje	mm / inča
Standard	ISO 13385
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3

Postojeći dubinomjer	da
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,05 mm
Blokada	Zaustavni vijak s gornje strane
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Tablica s navojima	Tablica pomičnih mjerila
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Futrola od umjetne kože za pomično mjerilo	412500
--	--------