

PLANOLITH**Par konjića, kvaliteta 1, visina vrha: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	431710 150
GTIN	2050001039149
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Od specijalnog lijevanog željeza s posebno velikom otpornošću na trošenje. Jedan konjić sa čvrstom pinolom, jedan konjić s aksijalno pomičnom pinolom. Namještanje pinole ručicom. S kaljenim prizmatičnim nastavcima.

Točnost:

Kvaliteta 1, točnost osi $\pm 0,008$ mm.

Napomena:

Trošak transporta nije uključen u cijenu. Druge visine vrha dostupne na upit.

Tehnički opis

Težina po paru	28 kg
Duljina po paru	360 mm
širina	120 mm
maksimalna opteretivost	75 kg
Visina vrha	150 mm
Prizme za \varnothing vratila	10 - 50 mm
Prihvat pera	MK2
Preciznost osovina	$\pm 0,008$ mm

Kvaliteta	1
Vrsta proizvoda	Konjić