

PLANOLITH**Par konjića, kvaliteta 1, visina vrha: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	431710 200
GTIN	2050001039156
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Od specijalnog lijevanog željeza s posebno velikom otpornošću na trošenje. Jedan konjić sa čvrstom pinolom, jedan konjić s aksijalno pomičnom pinolom. Namještanje pinole ručicom. S kaljenim prizmatičnim nastavcima.

Točnost:

Kvaliteta 1, točnost osi $\pm 0,008$ mm.

Napomena:

Trošak transporta nije uključen u cijenu. Druge visine vrha dostupne na upit.

Tehnički opis

Prihvat pera	MK2
Prizme za \varnothing vratila	10 - 50 mm
Duljina po paru	390 mm
Visina vrha	200 mm
širina	120 mm
Težina po paru	33 kg
maksimalna opteretivost	75 kg
Preciznost osovina	$\pm 0,008$ mm

Kvaliteta	1
Vrsta proizvoda	Konjić