

Teroson
Teromix 2K PU ljepilo, 50 ml, Oznaka proizvođača: 6700ME

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Razred artikla	04L

Opis
Izvedba:

Univerzalno ljepilo. Za lijepljenje različitih materijala npr. plemenitog čelika, aluminija i drugih materijala, plastika, drveta i lakiranih površina (ne preporučuje se za PP i PE). Stvrdnjava se neovisno o temperaturi i vlazi. Jednostavna obrada s pomoću isporučene statične mješalice.

Označavanje opasnih tvari: GHS07 oprez

Vlačno smična čvrstoća: 13 N/mm²

Tehnički opis

Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
Vlačno smična čvrstoća	13 N/mm ²
Oznaka proizvođača	PU 6700 ME
Dinamična viskoznost	16000 mPas
Oblik	Pasta
Kemijska baza	Poliuretan

Boja	siva
Tvrdoća prema Shoreu A	95
Temperatura skladištenja	10 °C
Temperatura na području primjene	-40 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Vrijeme obrade	5 s
Količina punjenja	50 g
Temperatura obrade	18 - 25 °C
prikladno za materijal	Nehrđajući čelik
prikladno za materijal	Aluminij
prikladno za materijal	Plastika
prikladno za materijal	Drvo
Gustoća	1,45 g/cm ³
Funkcionalna čvrstoća prema	5 min
Čvrstoća prema	2 min
maksimalna dimenzija pukotina	3 mm
Atribut imena proizvoda	50 ml
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo