

PLANOLITH**Granitna ploča Točnost 00, duljina×širina: 630X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	430400 630X400
GTIN	2050001042620
Razred artikla	46H

Opis**Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepano dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

Točnost:

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

DIN 876/00 – posebno fino lepano dijamantom za mjerni prostor.

Dio isporuke:

Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža. Uključeni umetci za čelične kuglice.

Napomena:

Na upit: Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

Tehnički opis

Ravnina	0,003 mm
---------	----------

Debljina	70 mm
Težina	55 kg
Broj umetaka s čeličnom kuglom	3
Standard	DIN 876
Preciznost	00 mm
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ploča za mjerenje

Pribor

Postolje za veličina ploče duljina×širina 630X400 mm	431000 630X400
------------------------------------------------------	----------------