

**PLANOLITH****Granitna ploča Točnost 0, duljina×širina: 400X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	430300 400X400
GTIN	2050001040671
Razred artikla	46H

**Opis****Izvedba:**

Od posebno odabranog prirodnog granita.

- **Bez grešaka, homogene strukture.**
- **Otpornost na savijanje i uvijanje.**
- **Potpuna otpornost na koroziju i kiseline, niska toplinska vodljivost.**
- **Mikro fina obrada površine (lepno dijamantom). Uže tolerancije od standardnih.**
- **Vanjski kutovi optički čisto brušeni.**
- **Radi osiguranja statički određenog skladištenja na donjoj su strani postavljene dodirne točke (čelični kuglični umeci).**
- **Tvrđe od kaljenog čelika (6 – 7 prema Moshovoj skali), nema magnetska svojstva i nema el. vodljivosti.**

**Točnost:**

Završna izrada i kontrola vrši se u računalno reguliranim klimatiziranim prostorima.

Upotrijebljena sredstva za mjerenje garantiraju točno priključenje na domaće i međunarodne laboratorije za kalibriranje.

**DIN 876/0 – fino lepno dijamantom** za kontrolu.

**Dio isporuke:**

**Uključen ispitni protokol, transportna ambalaža.** Uključeno postolje od gume.

**Napomena:**

**Na upit:** Čelični navojni ulošci otporni na koroziju, čelične tračnice s T-utorom (za br. 430190 nisu moguće čelične tračnice s T-utorom), točnost 000, druge veličine, međudimenzije. Isporuka nije uključena u cijenu.

**Tehnički opis**

Težina	25 kg
--------	-------

Debljina	50 mm
Ravnina	0,006 mm
Broj gumiranih nožica	4
Standard	DIN 876
Preciznost	0 mm
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda	Ploča za mjerenje