



Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362250 125
GTIN	4250364400206
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

- Osnovno tijelo s uzdužnim i poprečnim utorom omogućuje precizno i brzo poravnjavanje stega u uzdužnom i poprečnom smjeru.
- Visokotlačno vreteno koje ne zahtijeva održavanje s konstantnom tlačnom silom zbog mehaničkog multiplikatora sile, otporno na trošenje.
- Visokokvalitetan nodularni lijev, kaljen, brušene nalijegajuće površine i vodilice.
- Unaprijed je moguće odabrati željenu silu stezanja. Na položaju 0 nema visokog pritiska. Kontinuirani testovi su pokazali da multiplikator sile traje 1 milijun radnih hodova bez oštećenja.
- Nema smanjivanja sile stezanja. Brzo poravnavanje spomoću 2 klina koji su u labavom dosjedu s preciznim utorima na donjoj strani stega.
- Izmjenjive čeljusti, kaljene i brušene (s narovašenom površinom).
- Tolerancija visine– 0,03 mm.

Upotreba:

- Za apsolutno sigurno stezanje bez vibracija uz maksimalnu silu obrade.
- Ravna površina nalijeganja omogućuje učinkovito stezanje s više paralelnih stega.
- Stezanje pomoću ručice. Visoke sile stezanja postiže se s neznatnim naporom s maks. 2 okretaja vretena.

Dio isporuke:

Uključene 4 stezne poluge za pričvršćenje na stol, 1 par narovašenih steznih čeljusti, ručka.

Tehnički opis

Kod boje za odgovarajući pribor	HD-Allmatic
Područje stezanja b I	0 - 102 mm

L ₄	507 - 709 mm
Visina osnovnog tijela c	120 mm
Težina	30 kg
Područje stezanja b II	98 - 202 mm
Sila stezanja	40 kN
Širina čeljusti	125 mm
Visina čeljusti C	40 mm
Visina kontaktne površine G –0,05	78 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Ručka za širinu čeljusti 125/160 mm	360810 125/160
Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 125 mm	362460 125
Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu čeljusti 125 mm	362400 125
Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362420 125
Par stupnjevanih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362560 125
Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 125 mm	362520 125
Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362600 125
Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 125 mm	362500 125
Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 125 mm	362620 125
Garnitura steznih vilica 2-dijelna za širinu čeljusti 125/160 mm	360750 125/160