



Visokotlačna stega bez okretnog postolja, širina čeljusti: 160mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362250 160
GTIN	4250364400220
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

- Osnovno tijelo s uzdužnim i poprečnim utorom omogućuje precizno i brzo poravnavanje stega u uzdužnom i poprečnom smjeru.
- Visokotlačno vreteno koje ne zahtijeva održavanje s konstantnom tlačnom silom zbog mehaničkog multiplikatora sile, otporno na trošenje.
- Visokokvalitetan nodularni lijev, kaljen, brušene nalijegajuće površine i vodilice.
- Unaprijed je moguće odabrati željenu silu stezanja. Na položaju 0 nema visokog pritiska. Kontinuirani testovi su pokazali da multiplikator sile traje 1 milijun radnih hodova bez oštećenja.
- Nema smanjivanja sile stezanja. Brzo poravnavanje spomoću 2 klina koji su u labavom dosjedu s preciznim utorima na donjoj strani stega.
- Izmjenjive čeljusti, kaljene i brušene (s narovašenom površinom).
- Tolerancija visine– 0,03 mm.

Upotreba:

- Za apsolutno sigurno stezanje bez vibracija uz maksimalnu silu obrade.
- Ravna površina nalijeganja omogućuje učinkovito stezanje s više paralelnih stega.
- Stezanje pomoću ručice. Visoke sile stezanja postiže se s neznatnim naporom s maks. 2 okretaja vretena.

Dio isporuke:

Uključene 4 stezne poluge za pričvršćenje na stol, 1 par narovašenih steznih čeljusti, ručka.

Tehnički opis

Područje stezanja b l	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm

Visina kontaktne površine G –0,05	85 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	HD-Allmatic
Težina	60 kg
Sila stezanja	60 kN
Visina čeljusti C	50 mm
Visina osnovnog tijela c	137 mm
Područje stezanja b II	147 - 302 mm
Širina čeljusti	160 mm
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Par prizmatičnih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm	362500 160
Par lisnatih opruga za širinu čeljusti 160 mm	362600 160
Par rezervnih lisnatih opruga za širinu čeljusti 160 mm	362620 160
Par zakretnih čeljusti za stezanje prema dolje za širinu čeljusti 160 mm	362460 160
Par glatkih steznih čeljusti za širinu čeljusti 160 mm	362420 160
Mekane osnovne čeljusti, par za širinu čeljusti 160 mm	362520 160
Ručka za širinu čeljusti 125/160 mm	360810 125/160
Garnitura steznih vilica 2-dijelna za širinu čeljusti 125/160 mm	360750 125/160
Par steznih čeljusti s narovašenom površinom za širinu čeljusti 160 mm	362400 160