



Plastično pomično mjerilo sa satom, tip: 150ESD



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	412430 150ESD
GTIN	4010995314392
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Vrlo lagan, ne može se magnetizirati i ne provodi električnu energiju. S mjernim satom zaštićenim od udarca. Plastika bez metala s udjelom staklenih vlakana od 50 %.

Upotreba:

Za radove ugrožene statičkim elektricitetom.

Standard:

IEC 61340-5-1.

Tehnički opis

Okretaj kazaljke	10 mm
Očitavanje (okretna skala)	0,1 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Duljina kraka	40 mm
Mjerno područje	0 - 150 mm
Standard	Tvornička norma
Dubinomjer	plosnato
Postojeći dubinomjer	da
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Pomično mjerilo

