



Par steznih čeljusti s narovašenom površinom, za širinu čeljusti: 125mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	362400 125
GTIN	4250364400282
Razred artikla	34A

Opis

Upotreba:

Dodatne čeljusti mnogostruko proširuju mogućnosti uporabe. Hidrauličke kompenzirajuće čeljusti za višestruko stezanje okruglog materijala ili za stezanje izradaka s površinskim odstupanjem na upit.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Br. 362010.

ALLMATIC br. 362250 – 362300 te s osnovnim čeljustima br. 361500 – 361520 odgovara za verziju NC8. Adapter čeljust br. 361600, 361620 odgovaraju i za sve NC verzije.

Napomena:

Pričvrtni vijci naručuju se zasebno br. 362621 M10×23.

Tehnički opis

odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Basic
odgovaraju kodu boja	HiPo
odgovaraju kodu boja	HD-HOLEX
odgovaraju kodu boja	HD-Allmatic

odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
za širinu čeljusti	125 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust