

KARL DEUTSCH**Ultrazvučni uređaj za mjerenje debljine stijenke i brzine zvuka (bez ispitne glave), tip: 1076B****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Razred artikla	49G

Opis**Izvedba:**

Mali, praktični uređaj za ultrazvučno mjerenje debljine stijenke s automatskim prepoznavanjem ispitne glave. **Materijali koji se mogu ispitati: Svi materijali koji provode zvuk poput čelika, željeza, metala koji ne sadrže željezo, plastika, staklo, keramika itd.** Mjerenje debljine zida i brzine zvuka u jednom uređaju.

- **Praktične korisničke upute u običnom tekstu (višejezično).**
- **Varijabilni moduli indikatora za optimalnu prilagodbu mjernim zadacima: Standardni indikator – diferencijalna vrijednost – minimalna vrijednost**

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje transportni kovčeg, vezivno sredstvo (100 ml), 2 baterije br. 081561 vel. LR3 i protokol za kalibriranje.

Dodatni pribor:

Mjerne glave s mjernim opsegom do 400 mm dostupne na upit.

Napomena:

Verzija s memorijom podataka, izlazom podataka i statističkom vrijednošću ili za mjerenje debljine stijenke na materijalima obloženim slojem, dostupna na upit.

Tehnički opis

Prikaz napunjenosti baterije	optički i akustički
širina	81 mm
Mjerni opseg brzine zvuka	100 - 19999 m/s
Duljina	131 mm
Visina	32 mm
Mjerno područje debljine stijenke	vidi ispitnu glavu art. 496954
Težina uključuje baterije bez zaštite kućišta	175 g
Očitavanje	0,01 mm
Broj sadržanih baterija	2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
IP-klasa zaštite	IP 54
Očitavanje	mm / cola
Zapisnik o ispitivanju	Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Naprava za mjerenje debljine stijenki

Pribor

Garnitura zaštitnih folija 10-dijelni tip PB4	496957 PB4
Ispitna glava tip PB10	496954 PB10
Ispitna glava tip PB4	496954 PB4
Tuljac za ručku za ispitnu glavu PB tip PB10	496956 PB10
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Tuljac za ručku za ispitnu glavu PB tip PB4	496956 PB4
Vezno sredstvo sadržaj 500 ml	496958 500