




Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom, širina čeljusti A: 65mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	363550 65
GTIN	4045197313560
Razred artikla	38F

Opis

Izvedba:

· Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.

Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).

S vodoravno **brušenom prizmom**.

Funkcija:

Potezni sustav – pokretnu čeljust se povlači prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama**.

Točnost:

Unutar **0,003 mm** / 100 mm (sistemska točnost).

Dio isporuke:

Uključena ručica.

Tehnički opis

Ukupna duljina a	220 mm
maksimalni područje stezanja b	100 mm
Težina	4,3 kg
Širina čeljusti A	65 mm
Visina čeljusti C	37 mm

Ukupna širina B	65 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac