

Garant**5-osna stega Xpent, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361100 0
GTIN	4045197848925
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost alata i savršena simetričnost.**
- **Fleksibilni modularni stezni sustav.**
- **Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.**
- **Sila stezanja do 40kN pri momentu stezanja od 90Nm.**
- **Oba modula za stezanje mogu se pojedinačno pozicionirati na osnovnu vodilicu.**
- **Varijabilni raspon stezanja odnosno namještanja.**
- **Preciznost ponavljanja < 0,01mm.**
- **Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom s osnim razmakom 200mm.**

Upotreba:

Savršeno za pravu 5-osnu obradu.
U kombinaciji s različitim čeljustima moguće je konvencionalno stezanje s glatkom površinom, kao i stezanje djelomično gotovih komponenti.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, produžetak za vreteno, ručica/6-kutni odvijač (kod vrste 1S), fiksni stezni modul, pomični stezni modul.

Dodatni pribor:

Stezni moduli br. 361105 – 361110, središnji modul br. 361111, osnovna vodilica br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120, stezne vilice br. 361165, momentni ključ br. 656050 vel. 120, nastavak za ključ br. 643329, graničnik za obratke br. 360094, nasadne čeljusti br. 361123 – 361138.

Napomena:

Prikladne nasadne čeljusti br. 361123 – 361137 i prednje čeljusti br. 361140 – 361151 nisu sadržane u opsegu isporuke. Kod situacije stezanja S4 potreban je produžetak za vreteno

br. 361120. Za savršeno podmazivanje alata preporučujemo višenamjensko mazivo br. 083592 PLUS.

Tehnički opis

Stezni raspon S2	84 - 168 mm
Širina B	100 mm
Širina utora n H7	20 mm
Stezni raspon S3	159 - 243 mm
Stezni raspon S1	6 - 88 mm
C ₁	85 mm
Područje stezanja S4	239 - 301 mm
Težina	19 kg
Visina h	40 mm
Visina osnovnog tijela c	125 mm
Duljina D (L)	362 mm
Maksimalna sila stezanja do maksimalan okretni moment	32 kN 65 Nm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	8 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xpent0
Seriya	Xpent
Veličina produžetka vretena	80
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Grip umetak tip 5	361160 5
Prednja grip čeljust 5/5 za tip 80	361141 80

Nasadna čeljust za okrenute stezne modulekruta za tip 100	361126 100
Prednja grip čeljust 3/3 za tip 80	361140 80
Grip umetak tip 2	361160 2
Stezna vilica tip CS0	361165 CS0
Produžetak za vreteno Tip 80 mm	361120 80
Prednja grip čeljust 3/3 za tip 100	361140 100
Prednja grip čeljust 3/5 za tip 63	361142 63
Prednja grip čeljust 3/5 za tip 100	361142 100
Kombinirana prednja čeljust grip/glatka 3/3 za tip 80	361145 80
Osnovna vodilica tip 520	361115 520
Prednja čeljust, glatka 3/5s prevlakom za tip 100	361144 100
Prednja čeljust, mekana 12/20 za tip 63	361146 63
Produžetak za vreteno Tip 160 mm	361120 160
Grip nasadna čeljustkruta za tip 100	361128 100
Nasadna čeljust, standardna za tip 63C	361124 63C
Grip umetak tip 4	361160 4
Prednja čeljust, mekana 20/20 za tip 100	361147 100
Ručka tip 8	361167 8
Stezni modul, fiksni za tip 0	361105 0
Nasadna čeljust, standardna za tip 100	361124 100
Stezni modul, pomični za tip 0	361110 0
Prednja čeljust, prizmatična za tip 100	361148 100
Prednja čeljust, prizmatična za tip 63	361148 63
Prednja čeljust glatka, prizmatična za tip 100	361149 100
Prednja čeljust, glatka 3/5s prevlakom za tip 63	361144 63
Grip umetak tip 6	361160 6
Prednja čeljust glatka, prizmatična za tip 80	361149 80
Prednja čeljust, glatka 3/5 za tip 80	361143 80
Prednja grip čeljust 5/5 za tip 100	361141 100

Prednja čeljust, glatka 3/5s prevlakom za tip 80	361144 80
Vreteno tip TR14	361119 TR14
Mekana nasadna čeljust za tip 100	361130 100
Nasadna čeljustokretna za tip 100	361127 100
Nasadna čeljust za kladice za tip 100	361131 100
Prednja čeljust, mekana 20/20 za tip 63	361147 63
Prednja čeljust, glatka 3/5 za tip 63	361143 63
Prednja čeljust, mekana 20/20 za tip 80	361147 80
Adapterska ploča za tip 360	361170 360
Prednja čeljust glatka, prizmatična za tip 63	361149 63
Prednja grip čeljust 5/5 za tip 63	361141 63
Nasadna čeljust, standardna za tip 80C	361124 80C
Kombinirana prednja čeljust grip/glatka 3/3 za tip 63	361145 63
Osnovna vodilica tip 360H	361115 360H
Prednja čeljust, prizmatična za tip 80	361148 80
Mekana nasadna čeljust za tip 63	361130 63
Kombinirana prednja čeljust grip/glatka 3/3 za tip 100	361145 100
Grip nasadna čeljustokretna za tip 100	361129 100
Prednja čeljust, mekana 12/20 za tip 80	361146 80
Prednja čeljust, mekana 12/20 za tip 100	361146 100
Grip umetak tip 3	361160 3
Prednja čeljust, glatka 3/5 za tip 100	361143 100
Osnovna vodilica tip 360	361115 360
Grip umetak tip 1	361160 1
Adapterska ploča za tip 440	361170 440
Prednja grip čeljust 3/5 za tip 80	361142 80
Osnovna vodilica tip 440	361115 440
Prednja grip čeljust 3/3 za tip 63	361140 63