


Garant**Osnovna vodilica, tip: 440****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361115 440
GTIN	4045197848963
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno. Laserom izrađena skala za prethodno pozicioniranje steznih modula. Bočni utor za stezne vilice i poprečne utore za podešavanje položaja na stolu stroja. 5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105 – 361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123 – 361137.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105 – 361110.

Dodatni pribor:

Stege br. 361165 CS, adapterska ploča za GARANT ZeroClamp br. 361170, stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138.

Napomena:

Odgovarajuće T matice možete pronaći pod br. 375365.

Na upit su dostupni GARANT ZeroClamp provrti od veličine 650 nadalje.

Tehnički opis

Duljina D (L)	442 mm
Broj ZC rupa	5
Visina H	40 mm
Širina B	100 mm
Težina	10,5 kg
odgovaraju kodu boja	Xpent0

Serija	Xpent
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

Pribor

ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 22 mm	375365 22
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 14 mm	375365 14
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 12 mm	375365 12
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 10 mm	375365 10
Stezna vilica tip CS1	361165 CS1
Stezna vilica tip CS0	361165 CS0
Adapterska ploča za tip 440	361170 440
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 16 mm	375365 16
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 28 mm	375365 28
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 18 mm	375365 18
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 24 mm	375365 24
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16/138	360025 18M16/138