

**Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom, širina čeljusti A: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	363550 100
GTIN	4045197313577
Razred artikla	38F

Opis**Izvedba:**

· **Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.**

Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).

S vodoravno **brušenom prizmom.**

Funkcija:

Potezni sustav – pokretnu čeljust se povlači prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za **obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.**

Točnost:

Unutar **0,003 mm** / 100 mm (sistemska točnost).

Dio isporuke:

Uključena ručica.

Tehnički opis

Ukupna duljina a	270 mm
Težina	9,5 kg
maksimalni područje stezanja b	140 mm
Širina čeljusti A	100 mm
Visina čeljusti C	40 mm

Ukupna širina B	100 mm
Vrsta proizvoda	Kontrolni škripac